


Sistema de tamiz por ultrasonidos (US03-1 / US03-2)

Mejora la calidad del polvo recuperado de forma rápida

El sistema de tamiz por ultrasonidos US03 con su correspondiente generador USC02 se utiliza para el tamizado ultrasónico del polvo.


Ventajas principales del sistema de tamiz por ultrasonidos US03:

- Descompacta el polvo
- Elimina las acumulaciones de polvo
- Procesa grandes cantidades de polvo con mallas finas en una superficie pequeña
- Limpieza rápida y fácil
- Bajo consumo de energía
- Funcionamiento silencioso
- Cumple normativa ATEX





USC02 generador de tamiz ultrasónico



US03-1 sistema de tamiz ultrasónico para uso con un bastidor giratorio



US03-2 sistema de tamiz ultrasónico para uso con soporte de tamiz

Sistema de tamiz por ultrasonidos (US03-1 / US03-2)

Flujo de polvo con tamiz estándar (200 µm):
3500 g/min (210 kg/h)

Flujo de polvo con tamiz (140 µm):
1500 g/min (90 kg/h)

Conexión eléctrica:	200-240 V, máx. de 1 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Máx. rendimiento ultrasónico:	100 W ef.
Voltaje de salida:	máx. de 800 V efectivos
Temperatura ambiental:	0-40°C
Máx. humedad relativa:	80% a 30°C
Tipo de protección del sistema entero:	IP6x

US03-1

Adaptado para:

- Central de polvo autónoma
- Intercambio por cribadora PS-5

US03-2

Adaptado para:

- Central de polvo de Gema Switzerland GmbH
- Cambio rápido de color

Gema Switzerland se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso!

Gema Switzerland GmbH

Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland
T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83
www.gemapowdercoating.com

